

日立ベビコン

HITACHI  
Inspire the Next

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証

日立ベビコン®



おかげさまで

日立ベビコンNewVシリーズ誕生から30年。

お客さまへの感謝をこめて

2013年5月より開始します。



日立ベビコンNewVシリーズ30年の信頼と実績

給油式ベビコンの2年保証

★対象製品:給油式ベビコン 0.75~15kW(中圧含む)

※圧縮機本体単品、パッケージベビコン、ブースタベビコンは対象外です。

★保証期間:2年(かつ運転時間 6,000時間以内)

★2年保証は「お客さま登録」が前提となります。

★その他は従来の1年保証同様の条件です。

取扱説明書に記載されている注意事項等を遵守ください。  
ベビコン専用オイルほか、日立純正部品をご使用ください。  
日本国内でのご使用に限ります。

#### 日立ベビコン専用オイル

- ベースオイル&特殊酸化防止剤配合で炭化物の生成量が少ない
- 特殊極圧添加剤配合で摩耗、傷の発生量が少ない



1L缶:注文コード No.742433

4L缶:注文コード No.742477


20Lプラペール  
:注文コード No.742500

(詳細は裏面をご覧ください)

# 「プラス1年保証延長書」について

取扱説明書に同封される用紙に必要事項をお客さままたは販売店さまにて記入し、返送用封筒にて(株)日立産機システムへ郵送いただき、お客さま登録をお願いいたします。登録完了後、「プラス1年保証延長書」をお客さまへお送りいたします。

保証条件を満たす場合で修理が必要となった際、お客さまが販売店、日立特約店または日立産機サービスステーションに「保証延長書」、「保証書(通常1年)」、「購入履歴(領収書(レシート)または納品書)」を提示することで修理費(交換部品費用含む)を2年間(かつ6,000時間)無償といたします。



ご登録手続き  
いただけると、  
お手元  
「プラス1年保証延長書」  
が届きます。

## 「2年保証」の対象製品 日立ベビコン 給油式 日立中圧ベビコン 給油式

### ■ベビコン

運転方式・制御方式		圧力開閉器式								
項目・単位	出力(50/60Hz)	0.75		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	
	型式	0.75P-9.5VSD5 0.75P-9.5VSD6		1.5P-9.5VSD5 1.5P-9.5VSD6	2.2P-9.5VSD5 2.2P-9.5VSD6	3.7P-9.5VSD5 3.7P-9.5VSD6	5.5P-9.5VSD5 5.5P-9.5VSD6	7.5P-9.5VSD5 7.5P-9.5VSD6	11P-9.5VSD5 11P-9.5VSD6	
圧縮機	最高圧力(制御圧力ON-OFF)	MPa 0.93(0.74~0.93)								
	吐出し空気量	L/min 80		165	265	440	630	840	1,200	

運転方式・制御方式		自動アンローダ式								
項目・単位	出力(50/60Hz)	0.75		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
	型式	0.75U-9.5VSD5 0.75U-9.5VSD6		1.5U-9.5VSD5 1.5U-9.5VSD6	2.2U-9.5VSD5 2.2U-9.5VSD6	3.7U-9.5VSD5 3.7U-9.5VSD6	5.5U-9.5VSD5 5.5U-9.5VSD6	7.5U-9.5VSD5 7.5U-9.5VSD6	11U-9.5VSD5 11U-9.5VSD6	15U-9.5VSD5 15U-9.5VSD6
圧縮機	最高圧力(制御圧力ON-OFF)	MPa 0.93(0.78~0.93)								
	吐出し空気量	L/min 80(89)		165(183)	265(281)	440	630	840	1,200	1,650

### ■中圧ベビコン

運転方式・制御方式		圧力開閉器式							
項目・単位	出力(50/60Hz)	2.2		3.7		5.5		7.5	
	型式	2.2P-14VD5 2.2P-14VD6		3.7P-14VD5 3.7P-14VD6		5.5P-14VD5 5.5P-14VD6		7.5P-14VD5 7.5P-14VD6	
圧縮機	最高圧力(制御圧力ON-OFF)	MPa 1.37(1.13~1.37)							
	吐出し空気量	L/min 235		400		550		760	

- 注) 1. 吐出し空気量は最高圧力時に吐出し空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途お問い合わせください。  
 2. 吐出し空気量の欄で( )は圧力が0.69MPa時を示したものです。  
 3. 周囲温度が0(ただし、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。  
 4. 本製品は、50Hz、60Hz各専用用品です。ご注文の際は周波数をご指定ください。  
 5. 製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されていますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。  
 6. ヘルム覆い関連のオプション対応については、営業窓口までご相談ください。また15kWの圧力開閉器式も承りますので、別途ご相談ください。

「2年保証」にはベビコン専用オイルほか、日立純正部品を使用が条件となります。

## 日立ベビコン 専用オイル

必要量に合わせて1L缶、4L缶、20Lプラペールの3種類をお選びいただけます。



### ●ベースオイルの性能と特殊酸化防止剤配合

…炭化物の発生が少なく、炭化物が生成した場合も、ナフテン系基油、特殊添加剤(分散剤)により炭化物はく離性に優れ、配管などへの堆積を低減します。

日立ベビコン専用オイルと市販オイルの比較…空気圧縮機の空気弁の炭化物比較(当社調査)です。



**ベビコン専用オイル使用**  
 運転時間**3,000**時間  
 試験機同条件運転  
 炭化物の付着が少ないことから炭化物の発生量が少ないことがわかります。



**市販オイルA使用**  
 運転時間**504**時間  
 試験機同条件運転  
 ベビコン専用オイル使用の圧縮機の運転時間が約1/6ですが、炭化物の付着が著しく多いことがわかります。

### ●特殊極圧添加剤配合


…摩耗、キズの発生を抑え、オイルアップを低減します。  
 極圧添加剤は、金属の二面の間の摩擦、摩耗の減少や、焼付の防止のためにオイルに加えられる添加剤です。

ベビコンを良い状態でご利用いただくために定期的なメンテナンスが大変重要です。  
 市販のオイルに比べ、炭化物生成量が少ないベビコン専用オイルでも徐々に炭化物は生成されていきます。  
 運転時間3,000時間毎には空気弁、配管、逆止弁周りの点検、清掃、炭化物除去を行ってください。

### ⚠️安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

環境・省エネに貢献する



#### お問い合わせ営業窓口

- 本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル) (03)4345-6041 (ダイヤル)  
 北海道支社 (011)611-1224 (代表) 新潟支店 (025)274-6914 (代表) 京滋支店 (075)661-1081 (代表)  
 東北支社 (022)217-9850 (代表) 甲信支店 (0266)56-6222 (代表) 中国支社 (082)282-8112 (代表)  
 福島支店 (024)961-0500 (代表) 北陸支社 (076)420-5711 (代表) 山口支店 (0835)23-7705 (代表)  
 関東支社 (03)4345-6056 (ダイヤル) 中部支社 (052)884-5822 (ダイヤル) 四国支社 (087)882-1192 (代表)  
 茨城支店 (029)273-7424 (代表) 静岡支店 (0545)55-3260 (代表) 九州支社 (092)651-0141 (代表)  
 横浜支店 (045)540-2731 (代表) 関西支社 (06)4868-1226 (ダイヤル)

信用と行き届いたサービスの当社へ

<http://www.hitachi-ies.co.jp>

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



SB-521

2013.5

Printed in Japan(H)